



# V160x70


- Vista zenitale
- Vue zénithale




- Vista frontale lato lungo
- Vue frontale côté long




- Particolare troppopieno
- Détail trop plein



- Particolare scarico
- Détail écoulement



- Particolare troppopieno e scarico
- Détail trop plein et écoulement



Modello - Misure (espresso in mm) / Modèle - Mesures (en mm)

1600 x 700

Distanza orizzontale tra l'asse dello scarico e l'asse del troppopieno	a	<b>280</b>
Distance horizontale entre l'axe du trou de bonde et l'axe du trou de trop plein		
Angolo del cono di contatto / Angle du cone de contact	alfa	<b>100°</b>
Pendenza della vasca misurata al livello e sulla superficie d'appoggio D4	beta	<b>12°</b>
Pente de la baignoire au niveau et sur la surface d'appui D4		
Lunghezza esterna / Longueur extérieure	b	<b>1600</b>
Lunghezza esterna / Longueur extérieure	c	<b>700</b>
Diametro foro di troppopieno / Diamètre du trou de plein	D1	<b>51</b>
Diametro foro di scarico / Diamètre du trou de bonde	D2	<b>54</b>
Diametro di controllo della dima di controllo / Diamètre de contact du gabarit de vérification	D3	<b>70</b>
Diametro della superficie piana d'appoggio per la guarnizione	D4	<b>81</b>
Diametro del volume libero intorno al troppopieno / Diamètre du volume disponible autour du trou de trop plein	D5	<b>91</b>
Diametro della superficie piana destinata a ricevere la guarnizione di tenuta nella parte interna della vasca	D6	<b>66</b>
Diamètre de la surface plane destinée à recevoir le joint d'étanchéité à l'intérieur de la baignoire		
Altezza tra il diametro di controllo della dima di controllo e la superficie della vasca	e	<b>2</b>
Hauteur entre le diamètre de contact du gabarit de vérification et la surface de la baignoire		
Lunghezza interna (in basso) / Longueur intérieure (en bas)	g	<b>1060</b>
Distanza verticale tra l'asse del troppopieno e il lato inferiore dello scarico	H	<b>330</b>
Distance verticale entre l'axe du trou de trop plein et le côté inférieur du trou de bonde		
Altezza tra il pavimento ed il lato inferiore dello scarico	h1	<b>130/210</b>
Hauteur entre le sol et le côté inférieur du trou de bonde		
Altezza del serraggio degli scarichi / Hauteur du serrage des trous de bonde	h2	<b>6</b>
Altezza del volume libero intorno al troppopieno destinato all'installazione di quest'ultimo	h4	<b>90</b>
Hauteur du volume disponible autour du trop plein réservé à l'installation de ce dernier		
Larghezza interna (in alto) / Largeur intérieure (en haut)	i	<b>550</b>
Larghezza interna (in basso) / Largeur intérieure (en bas)	l	<b>380</b>
Altezza dal bordo / Hauteur du bord	m	<b>30</b>
Profondità / Profondeur	p/p1	<b>390/367</b>
Altezza con i piedini / Hauteur avec pieds	pT	<b>540/620</b>
Distanza fra spigolo superiore e centro foro troppopieno	j	<b>65</b>
Distance entre l'arête supérieure et le centre du trou de trop plein		
Distanza fra bordo vasca e centro foro di troppo pieno / Distance entre le bord de la baignoire et le centre du trou de bonde	k	<b>290</b>
Larghezza bordo / Largeur des bords	r1/ r2/ r3	<b>100/50/70</b>
Spessore della materia al foro di scarico / Epaisseur de la matière autour du trou de bonde	s	<b>5</b>