

STELLMOTOR SERIE ARA600 2-PUNKT

Stellmotorreihe ARA600 von ESBE zum Betrieb von ESBE-Mischern mit DN 15-50. Die Stellmotoren haben einen Drehwinkel von 90° und können leicht manuell betrieben werden. Patentiertes + eingetragenes Geschmacksmuster.



2-Punkt



2-Punkt, Mikroschalter

ANWENDUNG

Die Modellreihe ARA600 von ESBE ist ein kompakter Stellmotor zum Betrieb von Mischern mit DN 15-50. Die Stellmotoren ARA6X5, ARA6X6, ARA6X7 und ARA6X8 werden durch ein 2-Punkt-Signal (Ein/Aus) gesteuert und werden für Anwendungen mit einer Umschalt- oder Verteilfunktion empfohlen. Der Stellmotor hat einen Drehwinkel von 90° und das Ventil ist über den an der Vorderseite des Stellmotors angebrachten Multifunktionsknopf leicht manuell zu bedienen.

Alle Stellmotore mit 2-Punkt-Signal, können auch mit 3-Punkt-Signal betrieben werden.

VERSIONEN

Die ESBE-Stellmotoren mit einer 2-Punkt-Signal-Steuerung sind für 24 oder 230 VAC, 50 Hz verfügbar und werden mit einem bereits montiertem 1.5 m langen Anschlusskabel geliefert. Es sind verschiedene Laufzeiten verfügbar, von 15 bis 60 Sekunden.

Ein stufenlos einstellbarer Mikroschalter ist entweder als am Stellmotor vormontiertes Bauteil (ARA6X6 und ARA6X8) oder als optionaler, einzeln zu bestellender Satz verfügbar. Der Mikroschalter kann ohne viel Mühe einfach eingestellt werden. Durch einfaches Anheben des Drehknopfes ist die Schaltnocke zugänglich und es sind weder Werkzeuge noch ein Zerlegen erforderlich.

GEEIGNETE MISCHER

Dank der besonderen Schnittstelle zwischen der Stellmotorreihe ARA600 und den Mischersmodellreihen VRG und VRB von ESBE verfügt die gesamte Einheit über eine einzigartige Regelstabilität und -genauigkeit. Die Stellmotorreihe ARA600 kann ebenso leicht an Mischern der Modellreihen MG, G, F, BIV, T, TM, H und HG von ESBE angebracht werden.

- Serie VRG100
- Serie MG
- Serie VRG200
- Serie G
- Serie VRG300
- Serie F ≤ DN40
- Serie VRB100
- Serie BIV
- Serie T und TM
- Serie H und HG

ANBAUSÄTZE

Der Stellmotor wird mit einem vollständigen Anbausatz geliefert, um ihn einfach an einem Mischer von ESBE anzubringen. Anbausätze können auch separat bestellt werden.

Art. Nr.

1600 04 00__ ESBE-Mischerserie G, MG, F, BIV, T, TM, H, HG
1600 05 00 (= mit Stellmotoren geliefert)


_ ESBE-Mischerserie VRG, VRB, G, MG, F, BIV, T, TM, H, HG

TECHNISCHE DATEN


Umgebungstemperatur: _____ max. +55°C
_____ min. -5°C
Spannungsversorgung: _____ 24 ± 10% VAC, 50 Hz
_____ 230 ± 10% VAC, 50 Hz
Leistungsaufnahme: 24V _____ 2 VA
230V _____ 5 VA
Schutzart: _____ IP41
Schutzklasse: _____ II
Drehmoment: _____ siehe Tabelle

2-Punkt-Steuersignal

*Die Drehrichtung kann durch Setzen einer Brücke gewählt werden.



3-Punkt-Steuersignal



Stellmotor, Serien:

ARA635 – ARA638, ARA645 – ARA648, ARA655 – ARA658


Schutzklasse Mikroschalter: _____ 6(3)A 250 VAC
Gewicht: _____ 0.4 kg

CE LVD 2006/95/EC
EMC 2004/108/EC
RoHS 2002/95/EC

ANSCHLUSSPLAN

Vor dem Stellmotor sollte ein mehrpoliger Kontaktunterbrecher fest eingebaut sein.

Mikroschalter



Stellmotor mit vormontiertem Mikroschalter, Serien:


ARA636, ARA638, ARA646, ARA648, ARA656, ARA658

Die Stellmotoren sind mit zwei separaten Kabeln ausgestattet. Ein Kabel zur Stellmotorregelung und ein Kabel für den Mikroschalter.

Entfernen Sie zur Einstellung der Schalterstellung den Knopf des Stellmotors und drehen Sie die grüne Nockenhülse in die gewünschte Stellung.

STELLMOTOR

SERIE ARA600 2-PUNKT



Einbauabmessungen für Stellmotor-
modellreihe ARA600 mit VRG100, VRG200,
VRG300 und VRB100 Mischern von ESBE

SERIE ARA600, 2-PUNKT 24 V AC

Art. Nr.	Bezeichnung	Spannung [V AC]	Laufzeit 90° [s]	Steuersignal *	Drehmoment [Nm]	Hinweis
1212 01 00	ARA637	24	15	2-Punkt SPST	3	2)
1212 04 00	ARA638					1), 2)
1212 02 00	ARA647	24	30	2-Punkt SPST	6	1)
1212 05 00	ARA648					
1212 03 00	ARA657	24	60	2-Punkt SPST	6	1)
1212 06 00	ARA658					

SERIE ARA600, 2-PUNKT 230 V AC

Art. Nr.	Bezeichnung	Spannung [V AC]	Laufzeit 90° [s]	Steuersignal *	Drehmoment [Nm]	Hinweis
1212 07 00	ARA635	230	15	2-Punkt SPST	3	2)
1212 10 00	ARA636					1), 2)
1212 08 00	ARA645	230	30	2-Punkt SPST	6	1)
1212 11 00	ARA646					
1212 09 00	ARA655	230	60	2-Punkt SPST	6	1)
1212 12 00	ARA656					

* 2-Punkt SPST = einpolig mit 1 Richtung Hinweis 1) Mit vormontiertem Mikroschalter 2) Empfiehlt sich nur für Mischern DN 15-32.

Folgende Anbausätze für andere Mischerfabrikate sind wie folgt lieferbar:

Art. Nr.
 1600 06 00 _____ Meibes
 1600 07 00 _____ Watts
 1600 08 00 _____ Honeywell Corona
 1600 09 00 _____ Lovato

ZUBEHÖR

Mikroschaltersatz _____ Art. Nr. 1620 07 00
 Kabelhalterung _____ Art. Nr. 1620 08 00